


# Технический паспорт

## Угловая монтажная пластина DD

Артикульный номер: 7085112



Угловая монтажная пластина для крепления к боковой стенке кабельного лотка.  
Болт FRS B 6x12 необходимо заказать отдельно.



**St** Сталь

**DD** Конвейерное цинкование методом двойного погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	7085112
Тип	MP WI GR. DD
Обозначение 1	Монтажная пластина
Обозначение 2	изогнутый, большой
Производитель	OBO
Размер	265x200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	39,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	1,4423 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Угловая монтажная пластина DD



Артикульный номер: 7085112

### Размеры



Ширина	200 мм
Ширина	7,87 in
Высота	240 мм
Толщина листа	1 мм

### Технические характеристики

Исполнение	вертикальный
Вид крепления	Винтовое крепление
Нержавеющая сталь, протравленная	нет