


Технический паспорт

Угловая монтажная пластина, широкая FS

Артикульный номер: 7084781



Угловая монтажная пластина для крепления к боковой стенке кабельного лотка.
Болт FRS В 6x12 необходимо заказать отдельно.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Артикульный номер | 7084781 |
| Тип | MP WI GR. FS |
| Обозначение 1 | Монтажная пластина |
| Обозначение 2 | изогнутый, большой |
| Производитель | OBO |
| Размер | 265x200 |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности | DIN EN 10346 |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 39,4 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |


Технический паспорт

Угловая монтажная пластина, широкая FS

Артикульный номер: 7084781



Размеры



| | |
|---------------|---------|
| Ширина | 200 мм |
| Ширина | 7,87 in |
| Высота | 240 мм |
| Толщина листа | 1 мм |

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Исполнение | вертикальный |
| Вид крепления | Винтовое крепление |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |