

Технический паспорт

Угловая монтажная пластина DD



Артикульный номер: 7085111



Угловая монтажная пластина для крепления к боковой стенке кабельного лотка.

Благодаря отверстию посередине монтажной пластины к ней легко крепится монтажная коробка типа В9/Г посредством болта, входящего в комплект. Выступающие планки обеспечивают быстрое крепление. Крепёжный болт FRS В 6x12 необходимо заказывать отдельно.



St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7085111
Тип	MP WI KL. DD
Обозначение 1	Монтажная пластина
Обозначение 2	изогнутый, маленький
Производитель	OBO
Размер	210x120
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	20,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,5549 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Угловая монтажная пластина DD

Артикульный номер: 7085111



Размеры



Ширина	120 мм
Ширина	7,87 in
Высота	210 мм
Толщина листа	1 мм

Технические характеристики

Исполнение	вертикальный
Вид крепления	Винтовое крепление
Нержавеющая сталь, протравленная	нет