

Технический паспорт

Болт с Г-образной головкой А4

Артикульный номер: 1148160



Болт с прямоугольной головкой для профильной рейки MS4022



A4 Нержавеющая сталь
2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	1148160
Тип	MS40НВ M10x30 A4
Обозначение 1	Болт с Г-образной головкой
Обозначение 2	для профильной рейки MS4022
Производитель	OBO
Размер	M10x30mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	6 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Болт с Г-образной головкой А4

Артикульный номер: 1148160



Размеры



Длина	35 мм
Ширина	14 мм
Высота	7,5 мм

Технические характеристики

Момент вращения	14 Nm
Подходит для DIN-реек	да
Резьба	M10x30mm
Метрическая резьба	10