

Технический паспорт

Болт с Г-образной головкой А4

Артикульный номер: 1148150



Болт с прямоугольной головкой для профильной рейки MS4022



A4	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	1148150
Тип	MS40НВ M8x30 A4
Обозначение 1	Болт с Г-образной головкой
Обозначение 2	для профильной рейки MS4022
Производитель	OBO
Размер	M8x30mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	5,65 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Болт с Г-образной головкой А4

Артикульный номер: 1148150



Размеры



Длина	35 мм
Ширина	17 мм
Высота	10 мм

Технические характеристики

Момент вращения	7,1 Nm
Подходит для DIN-реек	да
Резьба	M8x30mm
Метрическая резьба	8