


# Технический паспорт

Скользящая гайка, A4

Артикульный номер: 1147134



Скользящая гайка для профильной рейки MS4022



**A4** Нержавеющая сталь

**2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	1147134
Тип	MS40SN M10 A4
Обозначение 1	Скользящая гайка
Обозначение 2	для профильной рейки MS4022
Производитель	OBO
Размер	M10
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,1458 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.



# Технический паспорт

Скользящая гайка, А4

Артикульный номер: 1147134



## Размеры



Длина	35 мм
Ширина	17 мм
Высота	10 мм
Размер В	17 мм
Размер Н	10 мм
Размер L	30 мм

## Технические характеристики

Резьба	M10
Метрическая резьба	10
С пружиной	нет