


Технический паспорт

Скользящая гайка ZL

Артикульный номер: 1147106



Скользящая гайка для профильной рейки MS4022



St Сталь

ZL Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1147106
Тип	MS40SN M6 ZL
Обозначение 1	Скользящая гайка
Обозначение 2	для профильной рейки MS4022
Производитель	OBO
Размер	M6
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,75 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,087 кг CO ₂ e / 1 Шт.



Технический паспорт

Скользящая гайка ZL

Артикульный номер: 1147106



Размеры



Длина	35 мм
Ширина	17 мм
Высота	10 мм
Размер В	17 мм
Размер Н	10 мм
Размер L	30 мм

Технические характеристики

Резьба	M6
Метрическая резьба	6
С пружиной	нет