

Технический паспорт

Болт с прямоугольной головкой, с пружиной A4

Артикульный номер: 1148484



Болт с прямоугольной головкой и пружиной для реек MS4121 и MS4141



A4 Нержавеющая сталь

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	1148484
Тип	MS41HBF M10x30A4
Обозначение 1	Болт с прям. головкой, пружина
Обозначение 2	для профил. рейки MS4121/4141
Производитель	OBO
Размер	M10x30mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	7,35 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Болт с прямоугольной головкой, с пружиной A4

Артикульный номер: 1148484



Размеры



Длина	34,5 мм
Ширина	20 мм
Высота	8 мм
Размер Н	8 мм
Размер L	30 мм

Технические характеристики

Момент вращения	9,9 Nm
Подходит для DIN-реек	да
Резьба	M 10 x 30
Подкладная шайба Ø	20 мм