

Технический паспорт

Болт с прямоугольной головкой, с пружиной ZL

Артикульный номер: 1148356



Болт с прямоугольной головкой и пружиной для реек MS4121 и MS4141.



St

Сталь

ZL

Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1148356
Тип	MS41HBF M10x30ZL
Обозначение 1	Болт с прям. головкой, пружина
Обозначение 2	для профил. рейки MS4121/4141
Производитель	OBO
Размер	M10x30mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	6,64 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,209 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Болт с прямоугольной головкой, с пружиной ZL

Артикульный номер: 1148356



Размеры



Длина	38 мм
Ширина	35 мм
Высота	20 мм
Размер	8 мм
H	
Размер L	30 мм

Технические характеристики

Момент вращения	15 Nm
Подходит для DIN-реек	да
Резьба	M10x30
Метрическая резьба	10
С гайкой	да
Подкладная шайба Ø	20 мм