

Технический паспорт

Болт с прямоугольной головкой, с пружиной A4

Артикульный номер: 1148488



Болт с прямоугольной головкой и пружиной для реек MS4121 и MS4141



A4	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	1148488
Тип	MS41HBF M10x60A4
Обозначение 1	Болт с прям. головкой, пружина
Обозначение 2	для профил. рейки MS4121/4141
Производитель	OBO
Размер	M10x60mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	9,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Болт с прямоугольной головкой, с пружиной A4

Артикульный номер: 1148488



Размеры



Длина	34,5 мм
Ширина	20 мм
Высота	8 мм
Размер Н	8 мм
Размер L	60 мм

Технические характеристики

Момент вращения	9,9 Nm
Подходит для DIN-реек	да
Резьба	M 10 x 60
Подкладная шайба Ø	20 мм