

Технический паспорт

Болт с прямоугольной головкой, с пружиной A4

Артикульный номер: 1148476



Болт с прямоугольной головкой и пружиной для реек MS4121 и MS4141



A4 Нержавеющая сталь
2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	1148476
Обозначение 1	Болт с прям. головкой, пружина
Обозначение 2	для профил. рейки MS4121/4141
Производитель	OBO
Размер	M8x30mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	4,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Болт с прямоугольной головкой, с пружиной A4

Артикульный номер: 1148476



Размеры



Длина	34,5 мм
Ширина	20 мм
Высота	6 мм
Размер Н	6 мм
Размер L	30 мм

Технические характеристики

Момент вращения	6,2 Nm
Подходит для DIN-реек	да
Резьба	M 8 x 30
Подкладная шайба Ø	16 мм