

Технический паспорт

Болт с прямоугольной головкой, с пружиной A4

Артикульный номер: 1148480



Болт с прямоугольной головкой и пружиной для реек MS4121 и MS4141



A4 Нержавеющая сталь

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	1148480
Тип	MS41HBF M8x60 A4
Обозначение 1	Болт с прям. головкой, пружина
Обозначение 2	для профил. рейки MS4121/4141
Производитель	OBO
Размер	M8x60mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	5,95 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Болт с прямоугольной головкой, с пружиной A4

Артикульный номер: 1148480



Размеры



Длина	34,5 мм
Ширина	20 мм
Высота	6 мм
Размер Н	6 мм
Размер L	60 мм

Технические характеристики

Момент вращения	6,2 Nm
Подходит для DIN-реек	да
Резьба	M 8 x 60
Подкладная шайба Ø	16 мм