

# Технический паспорт

Болт с прямоугольной головкой А4

Артикульный номер: 1148414



Болт с прямоугольной головкой для реек MS4121 и MS4141



CE

**A4** Нержавеющая сталь

**2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	1148414
Тип	MS41НВ М8х60 А4
Обозначение 1	Болт с прямоугольной головкой
Обозначение 2	для профил. рейки MS4121/4141
Производитель	OBO
Размер	M8x60mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,2874 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Болт с прямоугольной головкой А4


Артикульный номер: 1148414



## Размеры



Длина	34,5 мм
Ширина	20 мм
Высота	6 мм
Размер Н	6 мм
Размер L	60 мм



## Технические характеристики

Момент вращения	6,2 Nm
Подходит для DIN-реек	да
Резьба	M 8 x 60
Подкладная шайба Ø	16 мм