


# Технический паспорт

## Скользкая гайка с пружиной А4

Артикульный номер: 1147344



Скользкая гайка с пружиной для установки на профильных рейках MS4121 и MS4141



**A4** Нержавеющая сталь

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	1147344
Тип	MS41SNF M10 A4
Обозначение 1	Скользкая гайка с пружиной
Обозначение 2	для профил. рейки MS4121/4141
Производитель	OBO
Размер	M10
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,1929 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.



# Технический паспорт

Скользящая гайка с пружиной А4

Артикульный номер: 1147344



## Размеры



Длина	35 мм
Ширина	20 мм
Высота	8 мм
Размер Н	8 мм

## Технические характеристики

Резьба	M10
Метрическая резьба	10
С пружиной	да