

Технический паспорт

Скользкая гайка с пружиной А4

Артикульный номер: 1147348



Скользкая гайка с пружиной для установки на профильных рейках MS4121 и MS4141



A4 Нержавеющая сталь

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	1147348
Тип	MS41SNF M12 A4
Обозначение 1	Скользкая гайка с пружиной
Обозначение 2	для профил. рейки MS4121/4141
Производитель	OBO
Размер	M12
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	4,55 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2191 кг CO ₂ e / 1 Шт.



Технический паспорт

Скользящая гайка с пружиной А4

Артикульный номер: 1147348



Размеры



Длина	35 мм
Ширина	20 мм
Высота	9 мм
Размер Н	9 мм

Технические характеристики

Резьба	M12
Метрическая резьба	12
С пружиной	да