

Технический паспорт

Скользящая гайка с пружиной А4

Артикульный номер: 1147336



Скользящая гайка с пружиной для установки на профильных рейках MS4121 и MS4141



A4 Нержавеющая сталь

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	1147336
Тип	MS41SNF M6 A4
Обозначение 1	Скользящая гайка с пружиной
Обозначение 2	для профил. рейки MS4121/4141
Производитель	OBO
Размер	M6
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1547 кг CO ₂ e / 1 Шт.



Технический паспорт

Скользящая гайка с пружиной А4

Артикульный номер: 1147336



Размеры



Длина	35 мм
Ширина	20 мм
Высота	6 мм
Размер Н	6 мм

Технические характеристики

Резьба	M6
Метрическая резьба	6
С пружиной	да