

Технический паспорт

Скользящая гайка ZL

Артикульный номер: 1147214



Скользящая гайка для установки на профильных рейках MS4121 и MS4141



St Сталь

ZL Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1147214
Тип	MS41SN M10 ZL
Обозначение 1	Скользящая гайка
Обозначение 2	для профил. рейки MS4121/4141
Производитель	OBO
Размер	M10
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,65 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0945 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Скользящая гайка ZL

Артикульный номер: 1147214



Размеры



Длина	35 мм
Ширина	20 мм
Высота	8 мм

Технические характеристики

Резьба	M10
Метрическая резьба	10
С пружиной	нет