

Технический паспорт

Скользящая гайка, А4

Артикульный номер: 1147238



Скользящая гайка для установки на профильных рейках MS4121 и MS4141



CE

A4 Нержавеющая сталь

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	1147238
Тип	MS41SN M12 A4
Обозначение 1	Скользящая гайка
Обозначение 2	для профил. рейки MS4121/4141
Производитель	ОВО
Размер	M12
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	4,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,2022 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Скользящая гайка, А4


Артикульный номер: 1147238



Размеры



Длина	35 мм
Ширина	20 мм
Высота	9 мм
Размер	9 мм
H	



Технические характеристики

Резьба	M12
Метрическая резьба	12
С пружиной	нет