


Технический паспорт

Монтажная рейка, ширина шлица 22 мм, FT,
перфорированная

Артикульный номер: 6349439



Усиленная С-образная монтажная рейка подходит для установки опорных конструкций, например, для кабеленесущих систем, либо для распределительных шкафов. Также подходит для прямого крепления кабеля в сочетании с зажимными скобами с U-образной ножкой.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6349439
Тип	MS5030RP0300FT
Обозначение 1	Профильная рейка
Обозначение 2	перфориров., ширина шлица 22мм
Производитель	OBO
Размер	300x50x30
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	94 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Монтажная рейка, ширина шлица 22 мм, FT,
перфорированная

Артикульный номер: 6349439



Размеры



Длина	300 мм
Ширина	50 мм
Высота	30 мм
Размер L	300 мм

Технические характеристики

Отделяемый	нет
Вид перфорации	Задняя стенка перфорированная
Исполнение	Одинарный профиль
Расстояние между центрами отверстий	70 мм
Прочность материала	3 мм
С перфорацией	да
С зубцами	нет
Форма профиля	C-образный профиль
Ширина шлица	22 мм
Статическая величина A	3,39 см ²
Статическая величина Iy	3,99 см
Статическая величина Iz	13,11 см
Статическая величина Wy	3,95 см ²
Статическая величина Wz	6,38 см ²