

Технический паспорт

Болт с Г-образной головкой ZL

Артикульный номер: 1148218



Болт с прямоугольной головкой для профильной рейки MS5030



St Сталь

ZL Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные


Артикульный номер	1148218
Тип	MS50НВ M10x30 ZL
Обозначение 1	Болт с Г-образной головкой
Обозначение 2	для профильной рейки MS5030
Производитель	OBO
Размер	M10x30mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	7,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1904 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт


Болт с Г-образной головкой ZL

Артикульный номер: 1148218

Размеры



Длина	43,3 мм
Ширина	13 мм
Высота	10 мм



Технические характеристики

Подходит для DIN-реек	да
Резьба	M10x30mm
Метрическая резьба	10