

# Технический паспорт

## Болт с Г-образной головкой ZL

Артикульный номер: 1148206



Болт с прямоугольной головкой для профильной рейки MS5030



**St** Сталь

**ZL** Цинк-ламельное покрытие

### Исходные данные

Артикульный номер	1148206
Тип	MS50НВ М6х30 ZL
Обозначение 1	Болт с Г-образной головкой
Обозначение 2	для профильной рейки MS5030
Производитель	OBO
Размер	M6x30mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	7,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,2006 кг CO <sub>e</sub> / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Болт с Г-образной головкой ZL




Артикульный номер: 1148206

### Размеры



Длина	43 мм
Ширина	21 мм
Высота	12 мм



### Технические характеристики

Подходит для DIN-реек	да
Резьба	M6x30mm
Метрическая резьба	6