

# Технический паспорт

## Болт с Г-образной головкой ZL

Артикульный номер: 1148210



Болт с прямоугольной головкой для профильной рейки MS5030



St Сталь

ZL Цинк-ламельное покрытие

### Исходные данные

Артикульный номер	1148210
Тип	MS50НВ M8x30 ZL
Обозначение 1	Болт с Г-образной головкой
Обозначение 2	для профильной рейки MS5030
Производитель	OBO
Размер	M8x30mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	8,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,224 кг CO <sub>e</sub> / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Болт с Г-образной головкой ZL




Артикульный номер: 1148210

### Размеры



Длина	43 мм
Ширина	21 мм
Высота	12 мм



### Технические характеристики

Подходит для DIN-реек	да
Резьба	M8x30mm
Метрическая резьба	8