

Технический паспорт

Болт с Г-образной головкой ZL

Артикульный номер: 1148214



Болт с прямоугольной головкой для профильной рейки MS5030



St Сталь

ZL Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1148214
Тип	MS50НВ M8x60 ZL
Обозначение 1	Болт с Г-образной головкой
Обозначение 2	для профильной рейки MS5030
Производитель	OBO
Размер	M8x60mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	9,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2542 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Болт с Г-образной головкой ZL




Артикульный номер: 1148214

Размеры



Длина	43 мм
Ширина	21 мм
Высота	12 мм



Технические характеристики

Подходит для DIN-реек	да
Резьба	M8x60mm
Метрическая резьба	8