

# Технический паспорт

## Скользящая гайка ZL

Артикульный номер: 1147164



Скользящая гайка для профильной рейки MS5030



**St** Сталь

**ZL** Цинк-ламельное покрытие

### Исходные данные

Артикульный номер	1147164
Тип	MS50SN M10 ZL
Обозначение 1	Скользящая гайка
Обозначение 2	для профильной рейки MS5030
Производитель	OBO
Размер	M10
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	6,35 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,1629 кг CO <sub>e</sub> / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Скользящая гайка ZL


Артикульный номер: 1147164



### Размеры



Длина	43 мм
Ширина	21 мм
Высота	12 мм



### Технические характеристики

Резьба	M10
Метрическая резьба	10
С пружиной	нет