


Технический паспорт

Скользящая гайка, A4

Артикульный номер: 1147172



Скользящая гайка для профильной рейки MS5030



A4

Нержавеющая сталь

2B

без обработки, дообработанный

Исходные данные	
Артикульный номер	1147172
Тип	MS50SN M6 A4
Обозначение 1	Скользящая гайка
Обозначение 2	для профильной рейки MS5030
Производитель	OBO
Размер	M6
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	6,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,3216 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Скользящая гайка, А4


Артикульный номер: 1147172



Размеры



Длина	43 мм
Ширина	21 мм
Высота	12 мм



Технические характеристики

Резьба	M6
Метрическая резьба	6
С пружиной	нет