Технический паспорт

Модульная рамка для вертикального монтажа устройств Modul 45®
Артикульный номер: 7408698



Монтажная рамка для установки до восьми изделий серии Modul 45 в пустой стандартный лючок или пустую регулируемую по высоте кассету номинального размера 9 или R9. Коробка фиксируется в растре лючка или кассетной рамки.
Монтажная рамка MT45V для установки изделий серии Modul 45 и монтажные пластины MPMT45 для телекоммуникационных модулей заказываются отдельно. Диаметр отверстий на боковой стенке для ввода труб составляет 21 мм.

CE

PA Полиамид


Исходные данные

Артикульный номер	7408698
Тип	MT45V 0
Обозначение 1	Модульная рамка
Обозначение 2	для высоты 55 мм
Производитель	OBO
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	29 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	1,0923 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Модульная рамка для вертикального монтажа устройств Modul 45®
Артикульный номер: 7408698

Размеры



Технические характеристики

Плита настила	нет
Возможность монтажа уплотнения	нет
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для канала, прокладываемого под полом	да
Вид монтажа устройства для установки	защелкнуть
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Возможность разгрузки от усилий натяжения	да