

Технический паспорт

Модульная рамка с защитным кожухом для монтажа устройств Modul 45®, длина 208 мм
Артикульный номер: 7429139



Для монтажа максимум 4 электроустановочных изделий серии Modul 45 в лючках. Применяется вместо монтажной коробки GB3. Рамка закрыта с нижней стороны 2 защитными кожухами в соотношении 3+1 или 2+2. В комплект входят 2 фиксатора для разгрузки кабеля от натяжения и 1 разделительная перегородка.




РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	7429139
Обозначение 1	Монтажная рамка
Обозначение 2	для 2+2 ЭУИ Modul 45
Производитель	OBO
Размер	208x76x40
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	11,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Технический паспорт

Модульная рамка с защитным кожухом для монтажа устройств Modul 45®, длина 208 мм

Артикульный номер: 7429139



Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	4
Плита настила	нет
Возможность монтажа уплотнения	нет
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для канала, прокладываемого под полом	да