

Технический паспорт

Зарядное USB-устройство

Артикульный номер: 6105312



Зарядное USB-устройство с гнездом USB Type A и Type C для одного или двух мобильных устройств (например, сотовых телефонов или планшетов). Предназначено для установки в каналы для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45 и Rapid 80, электромонтажные колонны и системы подпольной прокладки кабеля в помещениях.




PC Поликарбонат

Исходные данные

Артикульный номер	6105312
Тип	MTG-2UC QC SWGR1
Обозначение 1	Зарядное устройство USB
Обозначение 2	с зарядным током 3,0 А
Производитель	OBO
Размер	45x45x42
Цвет	цвет: черный; RAL 7021
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	6,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Ширина	45 мм
Высота	45 мм

Технический паспорт

Зарядное USB-устройство

Артикульный номер: 6105312



Технические характеристики

Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Глубина	45 мм
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	USB
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой