


# Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом D-Sub9, ширина 1 модуль, с прямым выводом, с винтовым зажимом  
Артикульный номер: 6104634



Мультимедийная рамка с разъемом D-Sub9, с прямым кабельным выводом, с полем для маркировки, разъем D-Sub9 (RS232) с винтовым зажимом. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.

PC Поликарбонат

## Исходные данные

Артикульный номер	6104634
Тип	MTG-DB9 S RW1
Обозначение 1	Мультимедийная рамка D-Sub9
Обозначение 2	гнездо с резьбовым соединением
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	2,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	1,0424 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт


Мультимедийная розетка с разъемом D-Sub9, ширина 1 модуль, с прямым выводом, с винтовым зажимом  
Артикульный номер: 6104634



## Размеры



Ширина	45 мм
Высота	45 мм



## Технические характеристики

Количество единиц	1
Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	с полем для надписи
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Глубина	9 мм
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	D-Sub, мини-формат
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой