


Технический паспорт

Мультимедийная рамка с отверстием для разъема DVI,
ширина 1 модуль, с прямым выводом
Артикульный номер: 6104784



Мультимедийная рамка с отверстием для разъема DVI, с прямым кабельным выводом, с полем для маркировки, без разъема. Суппорт с растровым креплением предусмотрен для горизонтального и вертикального монтажа.

PC Поликарбонат

Исходные данные


Артикульный номер	6104784
Тип	MTG-DV O AL1
Обозначение 1	Мультимедийная рамка DVI
Обозначение 2	без соединительного гнезда
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	алюминиевый лак
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	0,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0304 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Мультимедийная рамка с отверстием для разъема DVI,
ширина 1 модуль, с прямым выводом
Артикульный номер: 6104784



Размеры



Ширина	45 мм
Высота	45 мм

Технические характеристики

Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	с полем для надписи
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Глубина	9 мм
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	Прочее
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой