

Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом HDMI, ширина 1 модуль, с прямым выводом, с винтовым зажимом
Артикульный номер: 6104808



Разъем HDMI, прямой кабельный вывод, с полем для надписи, гнездо HDMI с винтовым зажимом. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.

Указание: монтаж электроустановочных изделий в короба для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45 и в электромонтажные колонны ISSR..45 / ISSD..45 невозможен из-за размеров изделий.

PC Поликарбонат

Исходные данные


Артикульный номер	6104808
Тип	MTG-HD S AL1
Обозначение 1	Мультимедийная рамка HDMI
Обозначение 2	гнездо с резьбовым соединением
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	алюминиевый лак
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	3,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2648 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом HDMI, ширина 1 модуль, с прямым выводом, с винтовым зажимом
Артикульный номер: 6104808



Размеры



Ширина	45 мм
Высота	45 мм

Технические характеристики

Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	с полем для надписи
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Глубина	9 мм
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	HDMI
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой