

Технический паспорт

**Мультимедийная розетка с разъемом Video-Cinch,
ширина 1 модуль, с прямым выводом, для соединения
1:1**

OBO
BETTERMANN



Мультимедийная рамка с разъемом Cinch для устройств Composite Video, с прямым кабельным выводом, с полем для маркировки, соединение Cinch (RCA) с разъемом 1:1 (гнездо-гнездо), цветовая кодировка желтая. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.

PC

Поликарбонат

Исходные данные


Артикульный номер	6104997
Тип	MTG-R F SWGR1
Обозначение 1	Мульт.рамка с раз. Video-Cinch
Обозначение 2	1x соединение, гнездо-гнездо
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	цвет: черный; RAL 7021
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0699 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом Video-Cinch,
ширина 1 модуль, с прямым выводом, для соединения
1:1

OBO
BETTERMANN

Размеры



Ширина	45 мм
Высота	45 мм

Технические характеристики

Количество единиц	1
Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Глубина	9 мм
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	Cinch
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой
Направление выпуска	Прямой