


# Технический паспорт

## Мультимедийная розетка с разъемом VGA, ширина 1 модуль, с прямым выводом, с соединительным кабелем



Мультимедийная рамка с разъемом VGA, с прямым кабельным выводом, с полем для маркировки, короткий соединительный кабель VGA (HD15) с разъемом 1 : 1 (гнездо-гнездо). Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.



PC Поликарбонат

### Исходные данные

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Артикульный номер  | 6104664                             |
| Тип  | MTG-VGA F AL 1                      |
| Обозначение 1  | Мультимедийная рамка VGA            |
| Обозначение 2  | с кабелем, гнездо-гнездо            |
| Производитель  | OBO                                 |
| Размер   | 45x45mm                             |
| Цвет   | алюминиевый лак                     |
| Материал   | Поликарбонат                        |
| Минимальная единица продажи                                | 1                                   |
| Единица расхода  | Шт.                                 |
| Масса  | 5,2 кг                              |
| Единица веса   | кг/100 шт.                          |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 0,1847 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт. |

# Технический паспорт


Мультимедийная розетка с разъемом VGA, ширина 1 модуль, с прямым выводом, с соединительным кабелем



## Размеры



|        |       |
|--------|-------|
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 45 мм |



## Технические характеристики

|   |  |
|---|--|
| Конструкция поверхности                   | матовый                                  |
| Вид крепления                             | einrasten                                |
| Поле для маркировки                       | с полем для надписи                      |
| Не содержит галогенов                     | да                                       |
| Откидная крышка                           | нет                                      |
| Клеммная колодка                          | нет                                      |
| С маркировкой                             | нет                                      |
| С пылезащитой                             | нет                                      |
| Вид защиты                                | IP20                                     |
| Глубина                                   | 9 мм                                     |
| Несущее кольцо                            | нет                                      |
| Прозрачный                                | нет                                      |
| Применение                                | VGA                                      |
| Возможность разгрузки от усилий натяжения | нет                                      |
| Сводка                                    | Основной элемент с центральной накладкой |