

# Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом XLR, ширина 1 модуль с прямым выводом, 3-х полюсный разъем с винтовыми клеммами



Мультимедийная рамка с разъемом XLR, с прямым выводом, без поля для маркировки, 3-х полюсный разъем с винтовыми клеммами. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.

PC Поликарбонат

## Исходные данные


Артикульный номер	6105254
Тип	MTG-X3F S AL 1
Обозначение 1	Мультимед. рамка XLR 3-пол.
Обозначение 2	гнездо с резьбовым соединением
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	алюминиевый лак
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	3,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0394 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом XLR, ширина 1 модуль с прямым выводом, 3-х полюсный разъем с винтовыми клеммами



## Размеры



Ширина	45 мм
Высота	45 мм

## Технические характеристики

Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Освещение	нет
Поле для маркировки	без поля для надписи
Не содержит галогенов	нет
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Глубина	9 мм
Несущее кольцо	да
Прозрачный	нет
Применение	XLR
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой
Направление выпуска	Прямой
Со втулками/муфтами	да
Подходит для количества втулок/муфт	1