

# Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом XLR, ширина 1 модуль, с прямым выводом, 3-х полюсный разъем с винтовыми клеммами соединения



Мультимедийная рамка с разъемом XLR, с прямым выводом, без поля для маркировки, 3-х полюсный разъем с винтовыми клеммами. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.



PC Поликарбонат

## Исходные данные


Артикулный номер	6105250
Тип	MTG-X3F S RW1
Обозначение 1	Мультимед. рамка XLR 3-пол.
Обозначение 2	гнездо с резьбовым соединением
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	3,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,1505 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом XLR, ширина 1 модуль, с прямым выводом, 3-х полюсный разъем с винтовыми клеммами соединения



## Размеры



Ширина	45 мм
Высота	45 мм

## Технические характеристики

Количество единиц	1
Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	без поля для надписи
Не содержит галогенов	нет
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Глубина	9 мм
Несущее кольцо	да
Прозрачный	нет
Применение	XLR
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой