

# Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом XLR, ширина 1 модуль, с прямым выводом, 3-полюсный разъем, для соединения пайкой



Мультимедийная рамка с гнездовым разъемом XLR, с прямым кабельным выводом, без поля для маркировки, штекер XLR 3-полюсный, для соединения пайкой. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.

PC Поликарбонат

## Исходные данные


Артикульный номер	6105222
Тип	MTG-X3M L RW1
Обозначение 1	Мультимед. рамка XLR 3-пол.
Обозначение 2	штекер с соединением пайкой
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,1552 кг CO2e / 1 Шт.

# Технический паспорт


Мультимедийная розетка с разъемом XLR, ширина 1 модуль, с прямым выводом, 3-полюсный разъем, для соединения пайкой



## Размеры



Ширина	45 мм
Высота	45 мм



## Технические характеристики

Количество единиц	1
Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	с полем для надписи
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Глубина	9 мм
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	XLR
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой