

Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом XLR, ширина 1 модуль с прямым выводом, 3-х полюсный разъем, с винтовыми клеммами



Мультимедийная рамка с разъемом XLR, с прямым выводом, без поля для маркировки, 3-х полюсный штекерный разъем с винтовыми клеммами Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.

PC Поликарбонат

Исходные данные


Артикульный номер	6105258
Тип	MTG-X3M S RW1
Обозначение 1	Мультимед. рамка XLR 3-пол.
Обозначение 2	гнездо с резьбовым соединением
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	3,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,1771 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом XLR, ширина 1 модуль с прямым выводом, 3-х полюсный разъем, с винтовыми клеммами



Размеры



Ширина	45 мм
Высота	45 мм

Технические характеристики

Количество единиц	1
Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	без поля для надписи
Не содержит галогенов	нет
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Глубина	9 мм
Несущее кольцо	да
Прозрачный	нет
Применение	XLR
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой