

# Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом XLR, ширина 1 модуль с прямым выводом, 3-х полюсный разъем, с винтовыми клеммами



Мультимедийная рамка с разъемом XLR, с прямым выводом, без поля для маркировки, 3-х полюсный штекерный разъем с винтовыми клеммами. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.

PC Поликарбонат

## Исходные данные


|                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 6105260                             |
| Тип                                                        | MTG-X3M S SWGR1                     |
| Обозначение 1                                              | Мультимед. рамка XLR 3-пол.         |
| Обозначение 2                                              | гнездо с резьбовым соединением      |
| Производитель                                              | OBO                                 |
| Размер                                                     | 45x45mm                             |
| Цвет                                                       | цвет: черный; RAL 7021              |
| Материал                                                   | Поликарбонат                        |
| Минимальная единица продажи                                | 1                                   |
| Единица расхода                                            | Шт.                                 |
| Масса                                                      | 3,5 кг                              |
| Единица веса                                               | кг/100 шт.                          |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 0,2148 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт. |

# Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом XLR, ширина 1 модуль с прямым выводом, 3-х полюсный разъем, с винтовыми клеммами



## Размеры



|        |       |
|--------|-------|
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 45 мм |

## Технические характеристики

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Конструкция поверхности                   | матовый                                  |
| Вид крепления                             | einrasten                                |
| Поле для маркировки                       | без поля для надписи                     |
| Не содержит галогенов                     | нет                                      |
| Откидная крышка                           | нет                                      |
| Клеммная колодка                          | нет                                      |
| С маркировкой                             | нет                                      |
| С пылезащитой                             | нет                                      |
| Вид защиты                                | IP20                                     |
| Глубина                                   | 9 мм                                     |
| Несущее кольцо                            | да                                       |
| Прозрачный                                | нет                                      |
| Применение                                | XLR                                      |
| Возможность разгрузки от усилий натяжения | нет                                      |
| Сводка                                    | Основной элемент с центральной накладкой |
| Направление выпуска                       | Прямой                                   |