

# Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом Audio-Cinch, ширина 1 модуль, с наклонным выводом, для соединения 1:1



Мультимедийная рамка с двумя разъемами Cinch для устройств Audio R/L, с наклонным кабельным выводом, с полем для маркировки, два соединения Cinch (RCA) с разъемом 1:1 (гнездо-гнездо), цветовая кодировка красный/белый Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.

PC Поликарбонат

## Исходные данные


Артикульный номер	6105081
Тип	MTS-2R F SWGR1
Обозначение 1	Мультрамка с раз. Audio-Cinch
Обозначение 2	2x соединения, гнездо-гнездо
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	цвет: черный; RAL 7021
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	2,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.

# Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом Audio-Cinch, ширина 1 модуль, с наклонным выводом, для соединения 1:1



## Размеры



Ширина	45 мм
Высота	45 мм

## Технические характеристики

Количество единиц	1
Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Глубина	26 мм
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	Cinch
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой
Направление выпуска	Косой