

# Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом Component Video, ширина 1 модуль, с наклонным выводом, для соединения пайкой



Корпус с тремя разъемами «тюльпан» для Component Video, наклонный кабельный вывод, с полем для надписи, три гнезда «тюльпан» (RCA) с подключением пайкой, цветовая кодировка красный/зеленый/синий. Суппорт с растовым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.

PC Поликарбонат

## Исходные данные


Артикульный номер	6105126
Тип	MTS-3R L RW1
Обозначение 1	Мультрамка с раз.Video-Cinch
Обозначение 2	3x гнезда с соединением пайкой
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	3,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,1068 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом Component Video, ширина 1 модуль, с наклонным выводом, для соединения пайкой



## Размеры



## Технические характеристики

Количество единиц	1
Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	Cinch
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой