


# Технический паспорт

Мультимедийная рамка с отверстием для разъема VGA / D-Sub 9, ширина 1 модуль с наклонным выводом  
Артикульный номер: 6104718



Мультимедийная рамка с отверстием для разъема VGA / D-Sub9, с наклонным кабельным выводом, с полем для маркировки, без разъема. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.

PC Поликарбонат

## Исходные данные


Артикульный номер	6104718
Тип	MTS-DB O RW1
Обозначение 1	Мультимед. рамка VGA/D-Sub9
Обозначение 2	без соединительного гнезда
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	0,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0929 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

Мультимедийная рамка с отверстием для разъема VGA /  
D-Sub 9, ширина 1 модуль с наклонным выводом  
Артикульный номер: 6104718



## Размеры



Ширина	45 мм
Высота	45 мм

## Технические характеристики

Количество единиц	1
Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	с полем для надписи
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Глубина	26 мм
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	VGA
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой