

Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом Video-Cinch, ширина 1 модуль, с наклонным выводом, для соединения 1:1



Мультимедийная рамка с разъемом Cinch для устройств Composite Video, с наклонным кабельным выводом, с полем для маркировки, соединение Cinch (RCA) с разъемом 1:1 (гнездо-гнездо), цветовая кодировка желтая. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.

PC Поликарбонат

Исходные данные


Артикульный номер	6105012
Тип	MTS-R F AL1
Обозначение 1	Мульт.рамка с раз.Video-Cinch
Обозначение 2	1x соединение, гнездо-гнездо
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	алюминиевый лак
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0443 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом Video-Cinch, ширина 1 модуль, с наклонным выводом, для соединения 1:1



Размеры



Ширина	45 мм
Высота	45 мм

Технические характеристики

Количество единиц	1
Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Глубина	26 мм
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	Cinch
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой