


# Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом Video-Cinch, ширина 1 модуль, с наклонным выводом, для соединения пайкой



Корпус с разъемом «тюльпан» для Composite Video, наклонный кабельный вывод, с полем для надписи, гнездо «тюльпан» (RCA) с подключением пайкой, цветовая кодировка желтая. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.

PC Поликарбонат

## Исходные данные


Артикулный номер	6104982
Тип	MTS-R L RW1
Обозначение 1	Мульт.рамка с раз.Video-Cinch
Обозначение 2	1x гнездо с соединением пайкой
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,1068 кг CO2e / 1 Шт.

# Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом Video-Cinch, ширина 1 модуль, с наклонным выводом, для соединения пайкой



## Размеры



## Технические характеристики

Количество единиц	1
Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	Cinch
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой