

Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом USB 2.0 / 3.0,
ширина 1 модуль, с наклонным выводом, с
соединительным кабелем



Мультимедийная рамка с разъемом USB 3.0, с наклонным кабельным выводом, с полем для маркировки, короткий соединительный кабель USB 3.0 A с разъемом 1:1 (гнездо-гнездо). Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.

PC Поликарбонат

Исходные данные


Артикулный номер	6104940
Тип	MTS-U3A F AL1
Обозначение 1	Мультимед. рамка USB 3.0 A-A
Обозначение 2	с кабелем, гнездо-гнездо
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	алюминиевый лак
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	6,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,1718 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом USB 2.0 / 3.0, ширина 1 модуль, с наклонным выводом, с соединительным кабелем



Размеры



Ширина	45 мм
Высота	45 мм

Технические характеристики

Количество единиц	1
Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	с полем для надписи
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	да
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Глубина	26 мм
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	USB
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой