

Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом USB 3.0, ширина 1 модуль, с наклонным выводом, с винтовым зажимом
Артикульный номер: 6104886



Мультимедийная рамка с разъемом USB 3.0, с наклонным кабельным выводом, с полем для маркировки, разъем USB 3.0 A с винтовым зажимом. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.

PC Поликарбонат

Исходные данные


Артикульный номер	6104886
Тип	MTS-U3A S RW1
Обозначение 1	Мультимедийная рамка USB 3.0 A
Обозначение 2	гнездо с резьбовым соединением
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	2,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,3596 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом USB 3.0, ширина 1 модуль, с наклонным выводом, с винтовым зажимом
Артикульный номер: 6104886



Размеры



Ширина	45 мм
Высота	45 мм

Технические характеристики

Количество единиц	1
Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	с полем для надписи
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	да
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Глубина	26 мм
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	USB
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой