

# Технический паспорт

## Мультимедийная розетка с разъемом VGA, ширина 1 модуль, с наклонным выводом, с соединительным кабелем



Мультимедийная рамка с разъемом VGA, с наклонным кабельным выводом, с полем для маркировки, короткий соединительный кабель VGA (HD15) с разъемом 1:1 (гнездо-гнездо). Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.

PC Поликарбонат

### Исходные данные


Артикульный номер	6104676
Тип	MTS-VGA F AL1
Обозначение 1	Мультимедийная рамка VGA
Обозначение 2	с кабелем, гнездо-гнездо
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	алюминиевый лак
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	5,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0916 кг CO2e / 1 Шт.

# Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом VGA, ширина 1 модуль, с наклонным выводом, с соединительным кабелем



## Размеры



Ширина	45 мм
Высота	45 мм

## Технические характеристики

Количество единиц	1
Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	с полем для надписи
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Глубина	26 мм
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	VGA
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой