
Технический паспорт

Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм
Артикульный номер: 7407840



Монтажная рамка для установки 3 суппортов и 1 кабельного фиксатора.
Применяется вместо монтажной коробки UT4.


St	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7407840
Тип	MTU 3
Обозначение 1	Монтажная рамка
Обозначение 2	для несущей пластины
Производитель	OBO
Размер	208x76x12
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	14,47 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,7004 кг CO2e / 1 Шт.

Размеры





Длина	205 мм
Ширина	76 мм

Технический паспорт

Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм
Артикульный номер: 7407840

Технические характеристики

Возможность подключения	3 несущие пластины и разгрузка от натяжения
Количество встраиваемых устройств	3
Количество разгрузок от натяжения	0
Исполнение	в форме держателя
Вид крепления	навинчиваемый
Поле для маркировки	нет
Защитная рамка напольного покрытия	нет
Плита настила	нет
Утапливаемый вровень с полом	нет
Возможность монтажа уплотнения	нет
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Отсоединяемая крышка	нет
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для канала, прокладываемого под полом	да
С выемкой напольного покрытия	нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет
Глубина	11,4 мм
Возможность разгрузки от усилий натяжения	да