

Технический паспорт

Заглушка для монтажной рамки

Артикульный номер: 7407047



Заглушка для закрытия отверстия в монтажной рамке.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7407047
Тип	MTU B
Обозначение 1	Глухая крышка MTU
Обозначение 2	для монтажной рамки
Производитель	OBO
Размер	62x66x4,5
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	2,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1383 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Заглушка для монтажной рамки

Артикульный номер: 7407047



Размеры



Длина 72 мм

Технические характеристики

Количество отверстий CEE-/Perilex	0
Количество тройных отверстий	0
Количество одинарных отверстий	0
Количество овальных отверстий	0
Количество квадратных отверстий	0
Количество круглых отверстий	0
Количество двойных отверстий	0
Вид крепления	с фиксатором
Вид крепления	с фиксатором
Поле для маркировки	нет
Глухая крышка	да
Защитная рамка напольного покрытия	нет
Плита настила	нет
Утапливаемый вровень с полом	нет
Возможность монтажа уплотнения	нет
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Отсоединяемая крышка	нет
Подходит для поля для надписей	нет
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для канала, прокладываемого под полом	да
С выемкой напольного покрытия	нет
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет
Глубина	48,6 мм

Технический паспорт

Заглушка для монтажной рамки

Артикульный номер: 7407047



Технические характеристики

Возможность разгрузки от усилий натяжения	да
---	----