


Технический паспорт

Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения, для установки в монтажной рамке
Артикульный номер: 7407844



Для установки в монтажных рамках MTU2 и MTU3 для фиксации входящих проводов.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные


Артикульный номер	7407844
Тип	MTU ZE
Обозначение 1	Разгрузка от натяжения
Обозначение 2	монтажная панель
Производитель	OBO
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	3,52 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1973 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения, для установки в монтажной рамке
Артикульный номер: 7407844



Размеры



Длина	68 мм
Ширина	26,6 мм

Технические характеристики

Вид крепления	с фиксатором
Поле для маркировки	нет
Защитная рамка напольного покрытия	нет
Плита настила	нет
Утапливаемый вровень с полом	нет
Возможность монтажа уплотнения	нет
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Отсоединяемая крышка	нет
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для канала, прокладываемого под полом	да
С выемкой напольного покрытия	нет
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет
Глубина	36 мм
Возможность разгрузки от усилий натяжения	да