

# Технический паспорт

Монтажная коробка в комплекте с двойной розеткой NF

Артикульный номер: 7408834



Монтажная коробка для лючка GES R2, для установки в монтажном основании UD GES R2 и в двойных полах с монтажным отверстием диаметром 122 мм.

В комплект поставки входит двойная розетка NF. С помощью подходящего суппорта есть возможность для установки двух телекоммуникационных разъемов (Keystone).



PA Полиамид

## Исходные данные

Артикульный номер	7408834
Обозначение 1	Монтажная рамка для GES R2
Обозначение 2	с двойной розеткой NF
Производитель	OBO
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	21 кг
Единица веса	кг/100 шт.

## Размеры

# Технический паспорт

Монтажная коробка в комплекте с двойной розеткой NF

Артикульный номер: 7408834



## Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	2
Количество разгрузок от натяжения	1
Защитная рамка напольного покрытия	нет
Конструкция крышки	круглой формы
Возможность монтажа уплотнения	да
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для полов с влажным типом уборки	нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом	нет
Вид устройства	Шаг раstra M45
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	нет
Монтажная техника	Размер раstra M45
С выемкой напольного покрытия	нет
Диапазон зажима D макс.	50 мм
Диапазон зажима D мин.	25 мм
Возможность разгрузки от усилий натяжения	да